Foot mounting, Series MS1

00105808



Ø16 **Ø20 - 320**

00126387

Scope of delivery: 2 foot mountings incl. mounting screws

Part No.	Piston Ø	For series	ØAB	AO	AT	AU ±0,2	Ød	E	L1	L2
1821332053	16	KPZ CCI	5.5	5	3	13	4.5	29	35.5	13
1827002284	20	KPZ CCI	6.6	6	4	16	5.4	36	22	16
1827002285	25	KPZ CCI	6.6	6	4	16	5.4	40	23	17
3682202000	25	ICL 167	7	8	4	22	5.5	40	21	11.5
1827002286	32	KPZ	6.6	8	5	18	6.6	50	24	16
1827001271	32	ICL CCI PRA TRB CVI	7	8	4 ±0,3	24	6.6	48	25	15.5
3662203000	32	167	7	8	5	24	5.5	47	26	16
1827002287	40	KPZ	9	8	5	20	6.6	60	29.5	21.5
1827001272	40	ICL CCI PRA TRB CVI	10	10	4 ±0,3	28	6.6	56	26	17
3662204000	40	167	9	11	5	31	6.6	56	28	16
1827002288	50	KPZ	9	8	6	24	9	68	30	22
1827001273	50	ICL CCI PRA TRB CVI	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21.5
3662205000	50	167	9	12	6	33	6.6	63	35	22
1827002289	63	KPZ	11	12	6	27	9	84	39	28.5
1827001498	63	ICL CCI PRA TRB CVI	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21.5
3662206000	63	167	9	12	6	36	9	81	40	20.5
1827002290	80	KPZ	11	12	8	30	11	102	36.5	24.5
1827001275	80	ICL CCI PRA TRB CVI	12	16	6 ±0,5	41	11	98	47	27
3662208000	80	167	12	15	8	43	9	95	45	26.5
1827002291	100	KPZ	13.5	12	8	33	11	123	38.5	26.5

Part numbers marked in bold are available from the central warehouse in Germany, see the shopping basket for more detailed information

Foot mounting, Series MS1

Part No.	Piston Ø	For series	ØAB	AO	AT	AU ±0,2	Ød	E	L1	L2
1827001276	100	ICL CCI PRA TRB CVI	14.5	19	6 ±0,5	41	11	117	52	26.5
3662210000	100	167	14	17	10	43	11	115	50	26
1827001310	125	ICL PRA TRB CVI	16.5	20	8 ±1,0	45	13.5	144	69	35
1827001457	160	ITS TRB CVI	18.5	23	10 ±1,0	60	17.5	185	100	45
1827001458	200	ITS TRB CVI	24	26	12 ±1,0	70	17.5	220	120	47.5
1827001459	250	ITS TRB	28	33	20 ±1,0	75	22	280	135	55
5239010502	320	ITS	35	45	23 ±1,0	85	26	350	200	65

Part No.	Piston Ø	R	TG	TR	Standardization					
1821332053	16	8	18 ±0,2	18	-					
1827002284	20	10	22 ±0,2	22	-					
1827002285	25	11	26 ±0,2	26	-					
3682202000	25	13.5	27	26	-					
1827002286	32	–	32	32	-					
1827001271	32	15	32,5 ±0,2	32	ISO 15552					
3662203000	32	15	32	32	-					
1827002287	40	–	42	42	-					
1827001272	40	17.5	38 ±0,2	36	ISO 15552					
3662204000	40	20	40	36	-					
1827002288	50	–	50	50	-					
1827001273	50	20	46,5 ±0,2	45	ISO 15552					
3662205000	50	23	46	45	-					
1827002289	63	–	62	62	-					
1827001498	63	22.5	56,5 ±0,2	50	ISO 15552					
3662206000	63	23	59	50	-					
1827002290	80	–	82	82	-					
1827001275	80	22.5	72 ±0,2	63	ISO 15552					
3662208000	80	26	73	63	-					
1827002291	100	–	103	103	-					
1827001276	100	27.5	89 ±0,2	75	ISO 15552					
3662210000	100	32	90	75	-					
1827001310	125	30	110 ±0,3	90	ISO 15552					
1827001457	160	32.5	140 ±0,3	115	ISO 15552					
1827001458	200	37.5	175 ±0,3	135	ISO 15552					
1827001459	250	45	220 ±0,3	165	ISO 15552					
5239010502	320	55	270 ±0,3	200	ISO 15552					

Material: Steel
Surface: galvanized